



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika, Tip: 7116116H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 7116116H1
GTIN	2050002046474
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
- Mehanska nastavitve vrtilnega momenta, nastavljiv v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.

- **Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.**
- **Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.**
- **Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.**
- **Izredno zmogljivi li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in s prikazom napoljenosti.**

Prednosti:

Z vmesnikom QuickIN MAX.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev. Vključno z dvema 18-voltnima li-ionskima akumulatorjema, vrtalno glavo, polnilnikom akumulatorjev, sponko za pas, transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	25 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	90 Nm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	800 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1950 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QM
Masa	2 kg
Največji vrtilni moment v mehko	46 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	3850 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Tipična uporaba	Heavy Duty
Kapaciteta akumulatorja	6 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2	primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika Tip 71161164	070200 71161164
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604323	073832 92604323