

**SNMG 120404, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PQ
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,13 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Zvrst	CA515
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	105 - 510 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje