


CNMG 190612, Zvrst: CA515

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250383 CA515
GTIN	4960664675630
Razred artikla	25E

Opis

CNMG 190612 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: PH

Globina reza a_p : 1 - 10 mm

Podajanje f : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 430 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	PH
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	1 - 10 mm
Podajanje f	0,25 - 0,8 mm/v
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 430 m/min

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 190612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje