

Ročni lepalniki, 35×14×5 mm, Zrnatost: 400**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558812 400
GTIN	4037073005119
Razred artikla	53D

Opis**Izvedba:**

Brusno telo 35×14×5 mm. Celotna dolžina 150 mm. Telo iz borovega karbida z veliko trdoto površine in robov.

Uporaba:

Za ostrenje, snemanje, lomljenje in zaokroževanje rezil iz karbidne trdine na stružnih nožih, povrtalih, rezkarjih, svedrih itd. Tudi za fino obdelavo zelo trdih obdelovancev.

Tehnični opis

Širina segmenta	14 mm
Višina segmenta	5 mm
Zrnatost	400
Stopnja preciznosti	fina
Dolžina segmenta	35 mm
Celotna dolžina	150 mm
Barva	zelena
Brusno sredstvo	Borov karbid
Značilnost blagovnega imena	35×14×5 mm
Vrsta izdelka	Ročni lepalniki

