

**Ročni lepalniki, 35×14×5 mm, Zrnatost: 220****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558812 220
GTIN	4037073005102
Razred artikla	53D

**Opis****Izvedba:**

Brusno telo 35×14×5 mm. Celotna dolžina 150 mm. Telo iz borovega karbida z veliko trdoto površine in robov.

**Uporaba:**

Za ostrenje, snemanje, lomljenje in zaokroževanje rezil iz karbidne trdine na stružnih nožih, povrtalih, rezkarjih, svedrih itd. Tudi za fino obdelavo zelo trdih obdelovancev.

**Tehnični opis**

Širina segmenta	14 mm
Celotna dolžina	150 mm
Višina segmenta	5 mm
Dolžina segmenta	35 mm
Zrnatost	220
Stopnja preciznosti	srednja
Barva	modra
Brusno sredstvo	Borov karbid
Značilnost blagovnega imena	35×14×5 mm
Vrsta izdelka	Ročni lepalniki

