

**Garant****Lamelni brusni disk long life CER, koničen, Ø 125 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	565225 60
GTIN	4062406159214
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

**long life** – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

**Uporaba:**

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

**Tehnični opis**

Ø izvrtine	22,23 mm
Zrnatost	60
Ø plošče	125 mm
Opis oblike	izbočena

Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratika za brusno sredstvo	Keramika
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		