

**TNMG 220408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251587 CA515
GTIN	4960664677719
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	1 - 4,5 mm
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 220408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje