



## Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 125 mm, Zrnatost: 120



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565285 120
GTIN	4062406159467
Razred artikla	52M

### Opis

#### Izvedba:

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
- **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
- **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**

**long life** – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

#### Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

### Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Opis oblike	izbočena
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratice za brusno sredstvo	ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 125 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		