



## Večfunkcijsko orodje, Tip: SUPERTOOL



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	846170 SUPERTOOL
GTIN	037447815355
Razred artikla	86E

### Opis

#### Izvedba:

Izdelano v ZDA.

Univerzalna orodja z edinstveno robustnostjo in preciznostjo. Prijetno delo zaradi precizno izdelanega ročaja iz plemenitega jekla.

- **Dolžina v zaprtem položaju 4,5 cole/11,5 cm**
- **Masa 9,6 unče/272,16 g**
- **Dolžina primarnega rezila 3,2 cole/8,13 cm**

#### Funkcija:

- 01 Koničaste klešče
- 02 Običajne klešče
- 03 Zamenljivo rezilo za žico 154CM
- 04 Zamenljivo rezilo za žico 154CM
- 05 Klešče za rezanje kablov
- 06 Stiskalne klešče
- 07 Orodje za snemanje izolacije
- 08 Nož 420HC
- 09 Valovito brušen nož 420HC
- 10 Žaga
- 11 Šilo z zanko za nitko
- 12 Ravnilo (22 cm)
- 13 Odpiral pločevink
- 14 Odpiral

15 Lesena/kovinska pila

16 Križni izvijač

17 Velik izvijač

18 Srednji izvijač

19 Majhen izvijač

**Uporaba:**

Kot univerzalno orodje in „pomočnik v stiski“, obveza v vsaki orodni omari in torbi.

**Obseg dobave:**

Shranjevanje v: Najlonska torbica

**Napotek:**

Upoštevajte zakone o orožju v posamezni državi! Nemčija - Zakon o orožju WaffG v členu 42a, odstavek 1, točka 3, dovoljuje nošenje enoročnih nožev le pri izvajanju poklica, narodnih običajev ali pri športnih dejavnostih.

---

## Tehnični opis

celotna dolžina	115 mm
Masa	272 g
Število funkcij	19
Dolžina rezila	813 mm
Pakiranje	Najlonska torbica
Material orodja	Nerjavno jeklo 420
Enoročno upravljanje	da
Vrsta izdelka	Žepno orodje