

HOLEX**Lamelni brusni disk long life ZA, koničen, Ø 150 mm, Zrnatost: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

565286 40

GTIN

4062406159474

Razred artikla

52M

Opis**Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
 - **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
 - **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
 - **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**
- long life** – zelo gosta razporeditev lamel za **maksimalno življenjsko dobo.**

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.

Tehnični opis

Ø plošče

150 mm

Ø izvrtine

22,23 mm

Opis oblike

izbočena

Brusno sredstvo

Cirkonijev korund (ZA)

Kratice za brusno sredstvo

ZA

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 150 mm
za material	INOX
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		