

HOLEX**Lamelni brusni disk speed ZA, ravni, Ø 115 mm, Zrnatost: 120****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 565294 120 |
| GTIN | 4062406159603 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

- **Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.**
 - **Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.**
 - **Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.**
 - **Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.**
- speed** – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov v časovni enoti** in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|------------------------|
| Opis oblike | ploščato |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Ø plošče | 115 mm |
| Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Kratice za brusno sredstvo | ZA |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 115 mm |
| za material | INOX |
| za material | Jeklo |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| suho | primerno | | |