

**WNMG 080412, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Lomilec odrezkov	PS
Podajanje $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje