

**DCMT 11T308, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 390 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje