

**CC.T 060204, Zvrst: CA515**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260092 CA515
GTIN	4960664674879
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060204 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 380 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	HQ
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje