

**DC.T 070204, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 070204 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPodajanje  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 390 m/min**Tehnični opis**

Podajanje $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 390 m/min
Lomilec odrezkov	HQ

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje