

**CC.T 060202, Zvrst: CA515**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje