

**WN.G 080408, Zvrst: CA515**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Globina reza a_p	1 - 3,8 mm
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Lomilec odrezkov	PS
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje