

**CCMT 120412, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260206 CA515
GTIN	4960664674985
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 380 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje