


Zaprta nederseča delovna podloga rola 10 m, Globina: 750mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	951908 750
GTIN	4063104000440
Razred artikla	96M

Opis

Izvedba:

Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedersečo PVC peno. Zelo visoka odpornost proti drsenju in trganju. Antracitne barve.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale. Za zaščito pred drsenjem in za pazljivo shranjevanje orodij.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (Entflammbarkeitsprüfung); VDI 2700:2009/Blatt 15/Punkt 11.3 (Verformungs- und Eindrucksverhalten). REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Napotek:

V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.

Tehnični opis

Dolžina	10000 mm
Globina	750 mm
Izvedba	Metrsko blago
Oznaka proizvajalca	Nedr. T-Tec, zvitek, 0,75 x 10 m
Debelina	2,5 mm
Vrsta izdelka	Nederseča podloga

