

**WN.G 080404, Zvrst: CA515**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252112 CA515
GTIN	4960664678730
Razred artikla	25E

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,15 - 0,6 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	1 - 3,8 mm
Lomilec odrezkov	PS
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 435 m/min
Glavna uporaba	P
Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje