

**VBMT 160408, Zvrst: CA515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 160408 CA515 Zvrst: CA515

Lomilec odrezkov: HQ

Globina reza a_p : 0,5 - 2 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,25 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 390 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 390 m/min

Zvrst	CA515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje