



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 21-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637716 6
GTIN	3662424005206
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Pred prahom zaščiten, **teleskopska dvosmerna raglja**. 8-stopenjski izvlek od 264–397 mm.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M32.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 17 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Kotni podaljšek: 1 kos 8°; 130 mm

Podaljšek: 1 kos 250 mm

Kardanski zglob: 1 kos

Raglja: 1 kos

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase s funkcijo držanja

Višina: 58 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-32 mm

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	21
Mere zeva ključa	metrični

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-32 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase, s stojalom / odlagalno posodico
Dolžina	340 mm
Širina	180 mm
Višina	58 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem