

Garant
Rezalna plošča CerRapid EXTRA SCHMAL, jeklo, INOX, Ø plošče: 178mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563256 178
GTIN	4062406162337
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Samodejno ostrenje **keramičnih brusnih zrn (CER)** in posebej prilagojen **sistem visokozmogljivega veziva** omogočata **večkrat povečano zmogljivost pri izredno hladnem brušenju** v primerjavi z običajnimi brusnimi ploščami za grobo brušenje (A).

- **Največja produktivnost zaradi zelo hitrega rezanja.**
- **Optimizirano ravnotežje med izredno mehkim rezanjem z najmanjšim naporom in najdaljšo obstojnostjo.**

Specifikacija:

CER60Q-BF.

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Opis oblike	ravna
Ø plošče	178 mm
Specifikacija	CER60Q-BF

Maksimalno število vrtljajev	8600 min ⁻¹
Oblika	41
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	1,6 mm
za debeline materiala	7,7 - 8 mm
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica, par \emptyset prirobnice 76 mm

563990 76