

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix, dvojno 45°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 75mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955520 75
GTIN	4062406195243
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Oblika kavlja	Dvojni kavelj 45°
Uporabna globina	75 mm
Vrsta osnovne plošče	enojni
Uporabna širina	12 mm
Ø jeklene žice	4 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Material žice	Jeklo
Serijska	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 4 mm

Vrsta izdelka

Kavelj za luknjasto steno