

Garant EASYFIX

**Držalo orodij Easyfix, dvojno 45°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955520 50
GTIN	4062406195229
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

**Primerno za:**

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

**Tehnični opis**

Vrsta osnovne plošče	enojni
Ø jeklene žice	4 mm
Uporabna širina	12 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Material žice	Jeklo
Oblika kavlja	Dvojni kavelj 45°
Uporabna globina	50 mm
Serija	Easyfix

Značilnost blagovnega imena

Ø 4 mm

Vrsta izdelka

Kavelj za luknjasto steno