

Garant EASYFIX

Držalo za orodje 45°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 30mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955505 30
GTIN	4062406194857
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.

Tehnični opis

Vrsta osnovne plošče	enojni
Material osnovne plošče	Umetna masa
Uporabna globina	30 mm
Oblika kavlja	Enojni kavelj 45°
Ø jeklene žice	4 mm
Material žice	Jeklo
Značilnost blagovnega imena	Ø 4 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno

Pribor

Osnovna plošča iz umetne mase Tip 1

955820 1