

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix 45°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 50mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955505 50
GTIN	4062406194888
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Material žice	Jeklo
Uporabna globina	50 mm
Ø jeklene žice	4 mm
Oblika kavlja	Enojni kavelj 45°
Vrsta osnovne plošče	enojni
Material osnovne plošče	Umetna masa
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 4 mm

Vrsta izdelka

Kavelj za luknjasto steno

Pribor

Osnovna plošča iz umetne mase Easyfix Tip 1

955820 1