



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 77,7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 77,7
GTIN	4046368384006
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \varnothing vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

H	45,5 mm
H ₁	37,6 mm
D ₂ najmanjši \varnothing vpetja	29,3 mm
Vpenjalna sila	44,5 kN
Zunanji \varnothing D ₁	77,7 mm
\varnothing D ₄	M 6/92,5

Ø D ₃	M16
Zunanji Ø D	107,5 mm
maksimalni zatezni moment	280 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn