

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix 90°, Ø 4 mm, Uporabna globina: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	95555 100
GTIN	4062406195748
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Vrsta osnovne plošče	enojni
Uporabna višina	19 mm
Material žice	Jeklo
Oblika kavlja	Enojni kavelj 90°
Ø jeklene žice	4 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Uporabna globina	100 mm
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 4 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno

