

Garant EASYFIX

**Univerzalno držalo Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina × uporabna višina:
100X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955600 100X50
GTIN	4062406196486
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Material osnovne plošče	Umetna masa
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna širina	43 mm
Uporabna višina	50 mm
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Oblika kavlja	Dvojni okrogli kavelj 90°
Uporabna globina	100 mm
Material žice	Jeklo
Serijska	Easyfix

Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno