

Garant EASYFIX

Univerzalno držalo Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina × uporabna višina: 75X50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	955600 75X50
GTIN	4062406196462
Razred artikla	91F

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Oblika kavlja	Dvojni okrogli kavelj 90°
Material osnovne plošče	Umetna masa
Uporabna širina	43 mm
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Material žice	Jeklo
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna višina	50 mm
Uporabna globina	75 mm

Serijska	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno