



## Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 103mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 103
GTIN	4046368384501
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni  $\emptyset$  vpenjanja.

#### Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

### Tehnični opis

$\emptyset D_3$	M16
H <sub>1</sub>	37,6 mm
Zunanji $\emptyset D$	132,9 mm
Vpenjalna sila	44,5 kN
H	45,5 mm
$\emptyset D_4$	M 6/118

Zunanji $\varnothing$ D <sub>1</sub>	103 mm
D <sub>2</sub> najmanjši $\varnothing$ vpetja	29,3 mm
maksimalni zatezni moment	280 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega $\varnothing$	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn