

Garant EASYFIX

Univerzalno držalo Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina × uporabna višina: 30X25mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955600 30X25 |
| GTIN | 4062406196400 |
| Razred artikla | 91F |

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|-------------|
| Uporabna globina | 30 mm |
| Vrsta osnovne plošče | dvojni |
| Ø jeklene žice | 6 mm |
| Material žice | Jeklo |
| Uporabna širina | 43 mm |
| Uporabna višina | 25 mm |
| Material osnovne plošče | Umetna masa |

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Oblika kavlja | Dvojni okrogli kavelj 90° |
| Serija | Easyfix |
| Značilnost blagovnega imena | Ø 6 mm |
| Vrsta izdelka | Kavelj za luknjasto steno |