



Dvojni vpenjalnik z zagozdo, Navoj M: M4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370010 M4
GTIN	4046368870509
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Aluminijasti profil z jekleno zagozdo.
- Prostorsko varčno večkratno vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje okroglih in ploščatih delov.

Tehnični opis

B ₁	10,4 mm
Navoj M	M4
Višina H ₂	5,6 mm
primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel.	3 mm
B ₂	12,7 mm
Vpenjalna sila	2,2 kN
Maksimalno vpenjalni hod	13,2 mm
H ₁	12,7 mm
maksimalni zatezni moment	3,4 Nm
Dolžina L	15,9 mm

Višina H	14,5 mm
Širina B	12,3 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z zagozdo