

Garant EASYFIX

**Držalo orodij Easyfix 90°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955565 150
GTIN	4062406196158
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

**Primerno za:**

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

**Tehnični opis**

Uporabna višina	18 mm
Uporabna globina	150 mm
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Material osnovne plošče	Umetna masa
Ø jeklene žice	6 mm
Material žice	Jeklo
Oblika kavlja	Enojni kavelj 90°
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno

