

Garant EASYFIX

Držalo orodij Easyfix, zakrivljeno 35°, Ø 6 mm, Uporabna globina: 100mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955550 100
GTIN	4062406195632
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Priporočilo:

Izredno primerna tudi za nasadne ključe.

Tehnični opis

Material žice	Jeklo
Ø jeklene žice	6 mm
Uporabna višina	54 mm
Material osnovne plošče	Umetna masa
Oblika kavlja	Enojni kavelj 35°
Uporabna globina	100 mm
Vrsta osnovne plošče	enojni
Serija	Easyfix

Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Kavelj za luknjasto steno