



## Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370005 M6
GTIN	4046368503261
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- **Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.**
- **Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.**

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.

#### Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

#### Napotek:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

### Tehnični opis

Dolžina navoja L	12 mm
Mera A	7,8 mm
Višina ploščice H	4,8 mm
Vpenjalna sila	3,4 kN
6-kotna ploščica zev	16 mm
Navoj M	M6
Hod ekscentra $S_1$	1,3 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev <sub>1</sub>	4 mm
maksimalni zatezni moment	8,5 Nm

Vrsta izdelka

Ekscentrična vpenjalna spona