



## Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 20
GTIN	4046368381500
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni  $\emptyset$  vpenjanja.

#### Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

### Tehnični opis

$\emptyset D_3$	M8
Zunanji $\emptyset D_1$	20 mm
H	24,9 mm
$\emptyset D_4$	M 3/29
Vpenjalna sila	11,1 kN
$H_1$	19 mm

D <sub>2</sub> najmanjši Ø vpetja	13,5 mm
Zunanji Ø D	37,5 mm
maksimalni zatezni moment	34 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn