

Garant EASYFIX

Giblivo vpenjalno držalo Easyfix, Ø sponk: 12-20mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 955665 12-20 |
| GTIN | 4062406197414 |
| Razred artikla | 91F |

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|---------------------|
| Ø območja vpenjanja | 12 - 20 mm |
| Serijska | Easyfix |
| Vrsta izdelka | Držalo za struženje |