



Dvojni vpenjalnik z zagozdo, Navoj M: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370010 M8
GTIN	4046368871001
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Aluminijasti profil z jekleno zagozdo.
- Prostorsko varčno večkratno vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje okroglih in ploščatih delov.

Tehnični opis

H ₁	25,4 mm
primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel.	6 mm
Višina H ₂	12,7 mm
B ₂	25,4 mm
Vpenjalna sila	8,9 kN
B ₁	20,8 mm
Navoj M	M8
Maksimalno vpenjalni hod	26,9 mm
maksimalni zatezni moment	14,5 Nm
Dolžina L	31,7 mm

Višina H	25,9 mm
Širina B	24,8 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z zagozdo