



Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M10



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 370005 M10 |
| GTIN | 4046368503308 |
| Razred artikla | 37M |

Opis

Izvedba:

- **Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.**
- **Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.**

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Napotek:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

Tehnični opis

| | |
|--|---------|
| Hod ekscentra S_1 | 1,6 mm |
| 6-kotna ploščica zev | 20 mm |
| Dolžina navoja L | 20 mm |
| Navoj M | M10 |
| Mera A | 10,2 mm |
| Vpenjalna sila | 9 kN |
| Višina ploščice H | 6,4 mm |
| Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁ | 7 mm |
| maksimalni zatezni moment | 28 Nm |

Vrsta izdelka

Ekscentrična vpenjalna spona