



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 35,3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 35,3
GTIN	4046368382507
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \emptyset vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

$\emptyset D_3$	M12
D_2 najmanjši \emptyset vpetja	23 mm
H	31,8 mm
H_1	25,4 mm
Zunanji $\emptyset D_1$	35,3 mm
Zunanji $\emptyset D$	56 mm

Vpenjalna sila	26,3 kN
Ø D ₄	M 4/45,5
maksimalni zatezni moment	150 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn