

Garant EASYFIX

Držalo za cevi Easyfix, dvojno, Ø 6 mm, Notranji Ø: 60mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955610 60
GTIN	4062406196653
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijachenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Oblika kavljja	Držalo za cevi, dvojno
Notranji Ø	60 mm
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Material osnovne plošče	Umetna masa
Ø jeklene žice	6 mm
Material žice	Jeklo
Serijska	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Obročasto držalo

