

Garant EASYFIX

Obročno držalo Easyfix, Ø 6 mm, Notranji Ø: 40mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955615 40
GTIN	4062406196721
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

Tehnični opis

Notranji Ø	40 mm
Oblika kavlja	Obročno držalo
Material žice	Jeklo
Material osnovne plošče	Umetna masa
Ø jeklene žice	6 mm
Vrsta osnovne plošče	dvojni
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Obročasto držalo

