

Garant EASYFIX

Držalo za rezkalne čepe Easyfix, Število vpenjal: 3+6**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955735 3+6
GTIN	4062406197797
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Stopničasto držalo za do 6 rezkalnih čepov z Ø držala 3 in/ali 6 mm. Pregledno shranjevanje v 2 vrstah.

Univerzalna uporaba za različne Ø glave čepa:

6 kos do Ø glave 25 mm, 3 kos do Ø glave 30 mm zamaknjeno, 2 kos do Ø glave 50 mm in 1 kos do Ø glave 85 mm. Primerno tudi za pokončno uporabo na delovni plošči.

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obseg dobave:

Vse pripadajoče osnovne plošče.

Tehnični opis

Serija	Easyfix
Vrsta izdelka	Držalo za roto rezkarje

