



## Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 42mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 42
GTIN	4046368383009
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni  $\emptyset$  vpenjanja.

#### Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

### Tehnični opis

H <sub>1</sub>	31,8 mm
D <sub>2</sub> najmanjši $\emptyset$ vpetja	29,3 mm
$\emptyset$ D <sub>4</sub>	M 5/55,9
Zunanji $\emptyset$ D	69,5 mm
Zunanji $\emptyset$ D <sub>1</sub>	42 mm
H	39,6 mm

Vpenjalna sila	44,5 kN
Ø D <sub>3</sub>	M16
maksimalni zatezni moment	280 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega Ø	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn