

Garant EASYFIX

**Držalo za cevi Easyfix, Ø 6 mm, Notranji Ø: 60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955605 60
GTIN	4062406196578
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

**Primerno za:**

Vsi GARANT in HOLEX izdelki s □ 9×9 mm 37-mm rastrom.

**Tehnični opis**

Material osnovne plošče	Umetna masa
Notranji Ø	60 mm
Material žice	Jeklo
Oblika kavlja	Držalo za cevi
Ø jeklene žice	6 mm
Vrsta osnovne plošče	enojni
Serija	Easyfix
Značilnost blagovnega imena	Ø 6 mm
Vrsta izdelka	Obročasto držalo

