



Vpenjalni trn za skožnjo izvrtino, D1: 27mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370015 27
GTIN	4046368382002
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo iz konstrukcijskega jekla in jeklen vijak.
- Možnost 5-stranske obdelave.
- Zelo dobra natančnost ponovitve.
- Preprosta obdelava osnovnega telesa na želeni \emptyset vpenjanja.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev v obstoječi izvrtini.

Tehnični opis

$\emptyset D_3$	M10
D_2 najmanjši \emptyset vpetja	18 mm
Vpenjalna sila	20 kN
H_1	22,2 mm
H	28,6 mm
Zunanji $\emptyset D_1$	27 mm

Zunanji \varnothing D	50 mm
\varnothing D ₄	M 4/39,4
maksimalni zatezni moment	60 Nm
Maks. vpenjalni hod	0,38 mm
Toleranca zunanjega \varnothing	h9
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn