



## Ekscentrična vpenjalna spona, Navoj M: M8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370005 M8
GTIN	4046368503285
Razred artikla	37M

### Opis

#### Izvedba:

- **Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.**
- **Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.**

6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.

#### Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

#### Napotek:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

### Tehnični opis

Vpenjalna sila	3,6 kN
Navoj M	M8
6-kotna ploščica zev	20 mm
Dolžina navoja L	16 mm
Višina ploščice H	4,8 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev <sub>1</sub>	5 mm
Hod ekscentra S <sub>1</sub>	1 mm
Mera A	10,2 mm
maksimalni zatezni moment	11,3 Nm

Vrsta izdelka

Ekscentrična vpenjalna spona