



Dvojni vpenjalnik z zagozdo, Navoj M: M12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370010 M12
GTIN	4046368871506
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Aluminijasti profil z jekleno zagozdo.
- Prostorsko varčno večkratno vpenjanje.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje okroglih in ploščatih delov.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	15,6 kN
B ₂	38,1 mm
B ₁	30,8 mm
Navoj M	M12
Maksimalno vpenjalni hod	39,9 mm
H ₁	38,1 mm
Višina H ₂	19 mm
primerno za ključ za notranji 6-kotnik vel.	10 mm
maksimalni zatezni moment	38,4 Nm
Dolžina L	47,6 mm

Višina H	38,6 mm
Širina B	37,3 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalnik z zagozdo